

Et effektivt desinfiseringsprogram

ALT OM ELEKTROSTATISK SPRAYING

Det er svært viktig at både teamet ditt og kundene dine kan være trygge på at området ikke bare er rent, men også desinfisert. Ecolab tilbyr desinfiseringsløsninger og -utstyr som gjør det mulig å destruere eller deaktivere bakterier og virus for godt. Løsninger som kombineres med elektrostatiske spraying, kan bidra til å gjøre desinfiseringsrutinene dine mer effektive og virkningsfulle.

Med elektrostatiske spray går det raskt å påføre harde overflater et jevnt og dekkende lag av desinfeksjonsmiddel:



OFTE BERØRTE, HARDE OVERFLATER OG OMRÅDER SOM EGNER SEG GODT TIL ELEKTROSTATISK SPRAYING:



Offentlige områder

- Vestibuler og korridorer
- Treningssentre
- Svømmehaller
- Klasserom
- Kontorlokaler
- Møterom
- Spise- og pauserom
- Toaletter



Områder med mye berøring

- Stoler
- Bord
- Benkeplater
- Skrivebord
- Dørhåndtak
- Rulletrappprekverk
- Trappegjelender



Toaletter

- Dørhåndtak
- Kraner
- Toaletter
- Benkeplater
- Dispensere
- Urinalspylere

Et effektivt desinfiseringsprogram

Bedre synlighet:
LED-lampe

Bedre bestandighet:
Glassfyllt pistolhus



Allsidig i bruk:
Justerbar
3-veis dyse

Ergonomisk
håndtak med lås
for komfort og
sikkerhet

Dobbeltiladningsteknologi
for maksimal dekning

Batteri med lang
varighet
(4 t. brukstid)

1-liters tank med enkel påfylling



Batteridrevet, håndholdt elektrostatisk sprøytepistol for profesjonell bruk

Produktspesifikasjoner

Modellnr.	VP200ESK (10055603)	Vekt (tom)	1,7 kg
Strømforsyning	Batteri	Vekt (full)	2,7 kg
Tankvolum	1 liter	Optimal sprayrekkevidde	60-90 cm

Tilbehør

Dyseutforming

Dyseinstilling 1

Kjegleform

Partikkelstørrelse

40 mikron

Strømningshastighet

90 ml/min

Driftstid per tank

11,3 min.

Dekningsområde per tank

260 m²

Tanker per ladning

21,2



10055605
1 l tank



10055611
Bærestropp



10055593
Ekstra batteri



10055608
3-veis dyse



10055595
Ekstra lader



10055607
Dysenøkkel

